全面リニューアル。生まれ変わった輝きと作業性



POLISHER PLATING SYSTE

<mark>【特許取得済</mark>】特許第 6836806 号 (金属鏡面形成コーティング方法)

よりかけやすくなり、メッキの住民りが美しくなりました

世界初のメッキ被膜を作り出すコーティング剤『ポリッシャープレーティングシステム』。 発売当初からさらに研究を重ね、このたび全面的にリニューアルしました。

作業はより簡単になり一層鏡面メッキ被膜の輝きが強まりました。同時にトップコートも全面改良。 耐久性に優れた透明度の高い保護被膜は、屋外環境でも長期間に渡って輝きを維持します。







ポリッシャープレーティングシステムとは

手がけ・ポリッシャーで鏡面メッキ被膜を作り出す新技術

特許取得済の新技術により、専用バフまたはウレタンシートで圧力を加えるだけで、基材の表面に平滑に金属粒子を 配列することができます。その結果、鏡のような美しい鏡面メッキ被膜が形成されます。

大掛かりな設備不要でメッキ被膜を形成するコーティング剤

特殊な設備を必要とせず、ポリッシャーもしくは手がけで鏡面メッキを作り出すことができます。 環境に優しく、また簡単かつ安全な作業で鏡面メッキを施工可能な全く新しい技術のコーティング剤です。

下地色・大きさ・形状を問わず、オリジナルのデザインに鏡面メッキを施工可能

施工面に塗り込むだけで鏡面メッキになるため、下地の色や基材の大きさ・形状を問いません。 また対象の一部のみにメッキ施工が可能な特性を活かし、オリジナルのメッキデザインを形にすることができます。

ポリッシャープレーティングシステム セット一覧

※表示価格は全て 税抜(本体価格)です。

①メッキ被膜形成セット

鏡面メッキ被膜を施工するための基本セット



ポリッシャープレーティングシステムで鏡面メッキを施工するために必要な液剤が揃った 基本のセットです。別売の専用ウレタンバフ (専用ウレタンシート) と組み合わせて 鏡面メッキ被膜を施工することができます。

【メッキ被膜形成セット セット内容】

| ・メッキ被膜形成剤(主剤) | 14.7ml 3本 |
|----------------|-----------|
| ・メッキ被膜形成剤(硬化剤) | 2ml 3本 |
| ・穴開き中栓 | 3個 |
| ・専用手直し剤 | 200ml 1本 |

商品コード U 01901 参考上代価格 ¥ 27,390

※耐久・耐候性が必要な場合は下記セットをご使用ください

手塗り施工(耐久)

吹き付け設備を必要とせず DIY 感覚で使用できるセットです

②-1 メッキ被膜形成セット手塗り専用コート剤付き





| ①メッキ被膜形成セット | | 1セット | |
|-----------------|---------|----------|---------|
| ・手塗り専用コート剤(主剤) | | | 82ml 1本 |
| ・手塗り専用コート剤(硬化剤) | | | 18ml 1本 |
| ・穴開き中栓 | | | 1 個 |
| •専用脱脂剤 | | 100ml 1本 | |
| 商品コード | U 02901 | 参考上代価格 | ¥33,000 |

②-2 メッキ被膜形成セット 手塗り専用コート剤付き(未塗装樹脂用)





| ①メッキ被膜形成セット | | 1セット | |
|---|---------|----------|----------|
| ・手塗り専用コート剤(未塗装樹脂用・主剤) | | 91ml 1本 | |
| 手塗り専用コート剤(未塗装樹脂用・硬化剤) | | 9ml 1本 | |
| ·穴開き中栓 | | 1 個 | |
| •専用脱脂剤 | | 100ml 1本 | |
| 商品コード | U 02902 | 参考上代価格 | ¥ 33,000 |

吹き付け施工 (高耐久)

高耐久で仕上りの美しい保護被膜を 形成することのできるセットです

③ メッキ被膜形成セット 吹き付け専用コート剤付き





| ①メッキ被膜形成セット | | | 1セット | |
|------------------|---------|---------|--------|----|
| ・吹き付け専用コート剤(主剤) | | 195.6ml | 1本 | |
| ・吹き付け専用コート剤(硬化剤) | | 4.4ml | 1本 | |
| •専用脱脂剤 | | 100ml | 1本 | |
| 商品コード | U 03901 | 参考上代価格 | ¥ 37,9 | 50 |

※施工に必要な機材・資材については、別紙の推奨機材リーフレットをご参照ください。



表面被膜合成研究所

株式会社クリスタルプロセス

〒739-0046 広島県東広島市鏡山3丁目10-18 TEL:082-493-7700 代 FAX:082-493-7701

